

HOLEX**Visokotlačni primež brez vrtljive plošče, Širina čeljusti: 135mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	362075 135
GTIN	2050001760852
Razred artikla	32E

Opis**Izvedba:**

- Osnovno telo in premične zgornje sani iz sferolitine GGG 60, kaljena in brušena vodila.
- Mehansko-hidravlični ojačevalnik sile s točno nastavitvijo vpenjalne sile.
- Visokotlačno vreteno je povsem zaprto in ne potrebuje vzdrževanja.
- Serijsko s kaljenimi in brušenimi gladkimi vpenjalnimi čeljustmi.
- Spodnji del z vzdolžnimi in prečnimi utori omogoča natančno in hitro pozicioniranje primeža v vzdolžni in prečni smeri.

Opisno besedilo na sliki:

Zamenljive čeljusti.

Hitra nastavitve vpenjalnega območja.

Prednastavitve vpenjalne sile

Uporaba:

Za zanesljivo vpenjanje brez vibracij pri največjih silah rezanja in podajanja. Hitro vpenjanje z ročico.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 parom žlebastih čeljusti (zadnja stran je gladka) in ročico.

Dodatni pribor:

Zamenljive čeljusti art. 362076; 362077; 362079, vrtljiva plošča art. 362073.

Tehnični opis

Vpenjalna sila	40 kN
Podložna višina G $\pm 0,02$	72,5 mm

Vpenjalno območje b I	0 - 72 mm
H	70 mm
Višina čeljusti C	39,6 mm
Barvna koda za primerni pribor	HD-primež
Masa	39 kg
Vpenjalno območje b III	144 - 220 mm
Višina osnovnega telesa c	112 mm
Vpenjalno območje b II	69 - 147 mm
L ₄	461 - 679 mm
Širina čeljusti	135 mm
Vrsta izdelka	Strojni primež

Pribor

Vrtljiva plošča za primež za širino čeljusti 135 mm	362073 135
Vpenjalna čeljust z vzdolžnimi žlebi, druga stran gladka za širino čeljusti 135 mm	362076 135
Vpenjalna čeljust, fino narebričena, druga stran z vzdolžnimi žlebi za širino čeljusti 135 mm	362077 135
Vpenjalna čeljust s prizmo, druga stran z vzdolžnimi žlebi za širino čeljusti 135 mm	362079 135
Vrtljiva plošča za primež za širino čeljusti 113 mm	362073 113