

**HOLEX****Pomično merilo brez paralakse z okroglim merilnikom globine, Merilno območje: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	410640 150
GTIN	4045197304001
Razred artikla	41Z

**Opis****Izvedba:**

Deli za odčitavanje so nesvetleče kromirani. Fina, kontrastna skala. Merilne površine so fino lepene. Ploščat nonij za **odčitavanje brez paralakse**. S pritrdilnim vijakom na zgornji strani in okroglim merilnikom globine.

**Tehnični opis**

Merilno območje	0 - 150 mm
Dolžina konic	40 mm
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	A1
Odčitavanje	0,05 mm
Delitev	1/20 mm
Delitev	1/128 col
Preklop odčitavanja	mm / col
Standard	ISO 13385
Globinski omejevalnik	Ø 1,6
Z globinskim omejevalnikom	da
Odstopanje meritve E MPE	±0,05 mm

Kromirana skala	da
Ø globinskega omejevalnika	1,6 mm
Utrditev	Vijak za utrditev na zgornji strani
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Tabela navojev	Tabela pomičnih meril
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

### Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

### Pribor

Preglednica za za pomična merila	412180
Etui iz umetnega usnja za pomična merila z nonijem	412500
Vijak za držalo za merilnik globine	412236