

Mahr**Pomično merilo z momentno pritrdilno ploščico, Merilno območje: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	410255 150
GTIN	4059192001575
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Deli za odčitavanje so nesvetleče kromirani. Fina, kontrastna skala. Merilne površine so fino lepane.

Dodatni pribor:

Tabela navojev art. 412180 za hrbtno stran pomičnega merila.

Tehnični opis

Merilno območje	0 - 150 mm
Kalibriranje	A1
Dolžina konic	40 mm
Pakiranje	čvrsta škatla
Odčitavanje	0,05 mm
Delitev	1/20 mm
Delitev	1/128 col
Preklop odčitavanja	mm / col
Standard	ISO 13385
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Z globinskim omejevalnikom	da
Odstopanje meritve E MPE	±0,05 mm

Utrditev	Momentno vpenjanje
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

Pribor

Preglednica za za pomična merila	412180
Etui iz umetnega usnja za pomična merila z nonijem	412500