

**HOLEX****Pomično merilo brez paralakse z momentno pritrdilno ploščico, Merilno območje: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	410650 150
GTIN	4045197304018
Razred artikla	41Z

**Opis****Izvedba:**

Deli za odčitavanje so nesvetleče kromirani. Fina, kontrastna skala. Merilne površine so fino lepane. Ploščat nonij za **odčitavanje brez paralakse**.

Z momentno pritrdilno ploščico in čvrstim ploščatim merilnikom globine.

**Tehnični opis**

Dolžina konic	40 mm
Pakiranje	čvrsta škatla
Merilno območje	0 - 150 mm
Odčitavanje	0,05 mm
Kalibriranje	A1
Delitev	1/20 mm
Delitev	1/128 col
Preklop odčitavanja	mm / col
Standard	ISO 13385
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Z globinskim omejevalnikom	da
Odstopanje meritve E MPE	±0,05 mm

Kromirana skala	da
Utrditev	Momentno vpenjanje
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Tabela navojev	Tabela pomičnih meril
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

### Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

### Pribor

Etui iz umetnega usnja za pomična merila z nonijem	412500
Preglednica za za pomična merila	412180
Vijak za držalo za merilnik globine	412236