

**Pomično merilo Nonij 1/20, Merilno območje: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	410200 200
GTIN	4045197519269
Razred artikla	41Z

Opis**Izvedba:**

Površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane.

Vijak za utrditev na zgornji strani.

Obseg dobave:

Vključno s tabelo navojev art. 412180 za hrbtno stran pomičnega merila.

Tehnični opis

Pakiranje	Etui
Dolžina konic	50 mm
Merilno območje	0 - 200 mm
Kalibriranje	A1
Odčitavanje	0,05 mm
Delitev	1/20 mm
Delitev	1/128 col
Preklop odčitavanja	mm / cole
Standard	ISO 13385
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3
Z globinskim omejevalnikom	da
Odstopanje meritve E MPE	±0,05 mm

Utrditev	Vijak za utrditev na zgornji strani
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Tabela navojev	Tabela pomičnih meril
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200