

**Mitutoyo****Pomično merilo, Merilno območje: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	410300 150
GTIN	4946368530000
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Deli za odčitavanje nesvetleče kromirani.

Fina, kontrastna skala.

Vijak za utrditev na zgornji strani.

**Brez** colske delitve.

Fino brušene merilne površine.

**Dodatni pribor:**

Tabela navojev art. 412180 za hrbtno stran pomičnega merila.

**Tehnični opis**

Dolžina križnih konic	21 mm
Odčitavanje	0,05 mm
Dolžina konic	40 mm
Kalibriranje	A1
Pakiranje	Etui
Merilno območje	0 - 150 mm
Delitev	1/20 mm
Standard	ISO 13385
Masa	143 g
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,4

Z globinskim omejevalnikom	da
Odstopanje meritve E MPE	±0,05 mm
Kromirana skala	da
Utrditev	Vijak za utrditev na zgornji strani
Vodilo	Povišana vodila
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

## Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

## Pribor

Vijak za utrditev M2,6	410410
Etui iz umetnega usnja za pomična merila z nonijem	412500
Držalo za merilnik globine, kovinsko, z 2 vijakoma	412120