

**Pomično merilo Nonij 1/20, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	410200 300
GTIN	4045197519207
Razred artikla	41Z

**Opis****Izvedba:**

Površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane.

Vijak za utrditev na zgornji strani.

**Obseg dobave:**

Vključno s tabelo navojev art. 412180 za hrbtno stran pomičnega merila.

**Tehnični opis**

Odčitavanje	0,05 mm
Kalibriranje	A1
Pakiranje	Etui
Merilno območje	0 - 300 mm
Dolžina konic	64 mm
Delitev	1/20 mm
Delitev	1/128 col
Preklop odčitavanja	mm / col
Standard	ISO 13385
Globinski omejevalnik	kotno 4,7×1,8
Z globinskim omejevalnikom	da
Odstopanje meritve E MPE	±0,08 mm

Utrditev	Vijak za utrditev na zgornji strani
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Tabela navojev	Tabela pomičnih meril
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

### Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	021000 300
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	021010 300

### Pribor

Škatla iz umetne mase Tip MS300	412470 MS300
---------------------------------	--------------