

Mitutoyo**Pomično merilo, Merilno območje: 150HMmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	410300 150HM
GTIN	4946368110400
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Deli za odčitavanje nesvetleče kromirani.

Fina, kontrastna skala.

Vijak za utrditev na zgornji strani.

Brez colske delitve.

Fino brušene merilne površine. Z **merilnimi površinami** iz karbidne trdine.

Dodatni pribor:

Tabela navojev art. 412180 za hrbtno stran pomičnega merila.

Tehnični opis

Dolžina konic	40 mm
Merilno območje	0 - 150 mm
Kalibriranje	A1
Dolžina križnih konic	17 mm
Odčitavanje	0,05 mm
Merilna površina	Merilne površine iz karbidne trdine
Pakiranje	Etui
Delitev	1/20 mm
Standard	ISO 13385
Masa	145 g

Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,4
Z globinskim omejevalnikom	da
Odstopanje meritve E MPE	±0,05 mm
Kromirana skala	da
Utrditev	Vijak za utrditev na zgornji strani
Vodilo	Povišana vodila
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

DAkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200

Pribor

Držalo za merilnik globine, kovinsko, z 2 vijakoma	412120
Etui iz umetnega usnja za pomična merila z nonijem	412500
Vijak za utrditev M2,6	410410