

HOLEX**Pomično merilo Nonij 1/50 z okroglim merilnikom globine, Merilno območje: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	410205 150
GTIN	4045197202949
Razred artikla	41Z

Opis**Izvedba:**

Površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane.
Vijak za utrditev na zgornji strani.

Obseg dobave:

Vključno s tabelo navojev art. 412180 za hrbtno stran pomičnega merila.

Tehnični opis

Kalibriranje	A1
Pakiranje	Etui
Odčitavanje	0,02 mm
Merilno območje	0 - 150 mm
Dolžina konic	40 mm
Delitev	1/50 mm
Delitev	1/1000 col
Preklop odčitavanja	mm / col
Standard	ISO 13385
Globinski omejevalnik	Ø 1,6
Z globinskim omejevalnikom	da

Odstopanje meritve E MPE	±0,04 mm
Utrditev	Vijak za utrditev na zgornji strani
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Tabela navojev	Tabela pomičnih meril
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

Pribor

Etui iz umetnega usnja za pomična merila z nonijem	412500
--	--------