


**Pomično merilo za levičarje, Merilno območje: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	410405 150
GTIN	4045197217677
Razred artikla	41Z

Opis**Izvedba:**

Površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane.

Vijak za utrditev na zgornji strani.

Fina, kontrastna skala.

Merilne površine so fino lepene.

Za levičarje.**Obseg dobave:**

Vključno s tabelo navojev art. 412180 za hrbtno stran pomičnega merila.

Tehnični opis

Dolžina konic	40 mm
Merilno območje	0 - 150 mm
Pakiranje	Etui
Odčitavanje	0,05 mm
Kalibriranje	A1
Delitev	1/20 mm
Delitev	1/128 col
Preklop odčitavanja	mm / col
Standard	ISO 13385
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,3

Z globinskim omejevalnikom	da
Odstopanje meritve E MPE	$\pm 0,05$ mm
Utrditev	Vijak za utrditev na zgornji strani
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Tabela navojev	Tabela pomičnih meril
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

Pribor

Etui iz umetnega usnja za pomična merila z nonijem	412500
--	--------