

PLANOLITH**Konjiček, par, kakovost 1, težka izvedba, Višina konic: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	431710 150
GTIN	2050001039149
Razred artikla	46H

Opis**Izvedba:**

Iz posebnega litega železa z visoko odpornostjo proti obrabi. En konjiček z nepremično, drugi pa z aksialno premično pinolo. Nastavljanje pinole z ročico. S kaljenimi prizmatičnimi nastavki.

Točnost:

Kakovost 1, osna točnost $\pm 0,008$ mm.

Napotek:

Upoštevajte, da je pošiljka **nefrankirana**. Druge višine konic po ponudbi.

Tehnični opis

Masa para	28 kg
Dolžina para	360 mm
Širina	120 mm
maksimalna obremenitev	75 kg
Višina konic	150 mm
Prizme za \emptyset gredi	10 - 50 mm
Vpetje pinole	MK2
Osna točnost	$\pm 0,008$ mm
Kakovost	1

Vrsta izdelka

Konjiček