

PLANOLITH**Konjiček, par, kakovost 1, težka izvedba, Višina konic: 200mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 431710 200 |
| GTIN | 2050001039156 |
| Razred artikla | 46H |

Opis**Izvedba:**

Iz posebnega litega železa z visoko odpornostjo proti obrabi. En konjiček z nepremično, drugi pa z aksialno premično pinolo. Nastavljanje pinole z ročico. S kaljenimi prizmatičnimi nastavki.

Točnost:

Kakovost 1, osna točnost $\pm 0,008$ mm.

Napotek:

Upoštevajte, da je pošiljka **nefrankirana**. Druge višine konic po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Vpetje pinole | MK2 |
| Prizme za \varnothing gredi | 10 - 50 mm |
| Dolžina para | 390 mm |
| Višina konic | 200 mm |
| Širina | 120 mm |
| Masa para | 33 kg |
| maksimalna obremenitev | 75 kg |
| Oсна točnost | $\pm 0,008$ mm |
| Kakovost | 1 |

Vrsta izdelka

Konjiček