

Teroson
Dvokomponentno poliuretansko lepilo Teromix, 50 ml, Tovarniška številka: 6700ME

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083378 6700ME
GTIN	4002872012453
Razred artikla	04L

Opis
Izvedba:

Univerzalno lepilo. Za lepljenje različnih materialov, na primer plemenitega jekla, aluminija in drugih kovin, umetnih mas, lesa in lakiranih površin (ni priporočljivo za PP in PE). Strjevanje ni odvisno od temperature in vlažnosti. Enostavna obdelava s priloženim statičnim mešalnikom.

Oznaka za nevarne snovi: GHS07 Pozor

Natezno-strižna trdnost: 13 N/mm²

Tehnični opis

Oznaka za nevarne snovi	GHS07 Pozor
Natezno-strižna trdnost	13 N/mm ²
Oznaka proizvajalca	PU 6700 ME
Dinamična viskoznost	16000 mPas
Oblika	Pasta
Kemična osnova	Poliuretan

Barva	siva
Trdota po Shore A	95
Temperatura skladiščenja	10 °C
Temperaturno območje uporabe	-40 °C
Obstojnost od datuma proizvodnje	12 mesec
Čas obdelave	5 s
Količina polnjenja	50 g
Temperatura obdelave	18 - 25 °C
Primerno za material	plemenito jeklo
Primerno za material	Aluminij
Primerno za material	Umetna masa
Primerno za material	les
Gostota	1,45 g/cm ³
Funkcionalna trdnost po	5 min
Trdnost po	2 min
Maksimalna velikost reže	3 mm
Značilnost blagovnega imena	50 ml
Vrsta izdelka	Dvokomponentna lepila