



Visokotlačni primež brez vrtljive plošče, širina čeljusti: 100mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	362250 100
GTIN	4250364400183
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

- Osnovno telo z vzdolžnimi in prečnimi utori omogoča natančno in hitro usmerjanje primeža v vzdolžni in prečni smeri.
- Visokotlačno vreteno ne rabi vzdrževanja in dolgoročno zagotavlja stalno vpenjalno silo zaradi čisto mehanskega ojačevalnika sile, ki je odporen proti obrabi.
- Kakovostna sferolitina, kaljena, brušena naležna površina za obdelovanec ter brušena vodila.
- Želena vpenjalno silo nastavite vnaprej: ko je kazalec v položaju 0 ni visokega tlaka. Trajna preverjanja dokazujejo, da ojačevalnik sile brez škode prenese 1 milijon zatezanj.
- Vpenjalna sila ne popušča. Hitro pozicioniranje z 2 prilagodnima utornima maticama (polznikoma) v natančno izdelanih utorih v primežu.
- Zamenljive čeljusti, kaljene in brušene (z vzdolžnimi in prečnimi utori).
- Toleranca višine – 0,03 mm.

Uporaba:

- Za vpenjanje brez vibracij, absolutno varno tudi pri največjih rezalnih in podajalnih silah.
- Zaradi enake višine naležne površine omogočajo racionalno delo z več primeži na mizi stroja.
- Vpenjanje z ročico. Veliko vpenjalno silo dosežemo z majhnim telesnim naporom z največ 2 zasukoma vretena.

Obseg dobave:

Vklj. s 4 vpenjalniki, 1 parom kaljenih vpenjalnih čeljusti in ročico.

Tehnični opis

Masa	18 kg
------	-------

Vpenjalno območje b I	0 - 82 mm
Podložna višina G -0,05	53,5 mm
Vpenjalno območje b II	78 - 162 mm
Višina osnovnega telesa c	87 mm
Širina čeljusti	100 mm
L ₄	419 - 581 mm
Vpenjalna sila	30 kN
Barvna koda za primerni pribor	HD-Allmatic
Višina čeljusti C	32 mm
Vrsta izdelka	Strojni primež

Pribor

Vpenjalna čeljust, par, gladka za širino čeljusti 100 mm	362420 100
Pogonska ročica za širino čeljusti 100 mm	360810 100
Vpenjalna čeljust, par, z vzdolžnimi in prečnimi utori za širino čeljusti 100 mm	362400 100
Garnitura vpenjalnih krakov2-delna za širino čeljusti 100 mm	360750 100
Vpenjalna čeljust, par, s posneto naležno ploskvijo za širino čeljusti 100 mm	362560 100
Čeljust s prizmo, par za širino čeljusti 100 mm	362500 100