



Visokotlačni primež brez vrtljive plošče, širina čeljusti: 160mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	362250 160
GTIN	4250364400220
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

- Osnovno telo z vzdolžnimi in prečnimi utori omogoča natančno in hitro usmerjanje primeža v vzdolžni in prečni smeri.
- Visokotlačno vreteno ne rabi vzdrževanja in dolgoročno zagotavlja stalno vpenjalno silo zaradi čisto mehanskega ojačevalnika sile, ki je odporen proti obrabi.
- Kakovostna sferolitina, kaljena, brušena naležna površina za obdelovanec ter brušena vodila.
- Želena vpenjalno silo nastavite vnaprej: ko je kazalec v položaju 0 ni visokega tlaka. Trajna preverjanja dokazujejo, da ojačevalnik sile brez škode prenese 1 milijon zatezanj.
- Vpenjalna sila ne popušča. Hitro pozicioniranje z 2 prilagodnima utornima maticama (polznikoma) v natančno izdelanih utorih v primežu.
- Zamenljive čeljusti, kaljene in brušene (z vzdolžnimi in prečnimi utori).
- Toleranca višine – 0,03 mm.

Uporaba:

- Za vpenjanje brez vibracij, absolutno varno tudi pri največjih rezalnih in podajalnih silah.
- Zaradi enake višine naležne površine omogočajo racionalno delo z več primeži na mizi stroja.
- Vpenjanje z ročico. Veliko vpenjalno silo dosežemo z majhnim telesnim naporom z največ 2 zasukoma vretena.

Obseg dobave:

Vklj. s 4 vpenjalniki, 1 parom kaljenih vpenjalnih čeljusti in ročico.

Tehnični opis

Vpenjalno območje b I	0 - 152 mm
-----------------------	------------

L ₄	613 - 915 mm
Podložna višina G –0,05	85 mm
Barvna koda za primerni pribor	HD-Allmatic
Masa	60 kg
Vpenjalna sila	60 kN
Višina čeljusti C	50 mm
Višina osnovnega telesa c	137 mm
Vpenjalno območje b II	147 - 302 mm
Širina čeljusti	160 mm
Vrsta izdelka	Strojni primež

Pribor

Čeljust s prizmo, par za širino čeljusti 160 mm	362500 160
Čeljust z listnato vzmetjo, par za širino čeljusti 160 mm	362600 160
Nadomestna listna vzmet, par za širino čeljusti 160 mm	362620 160
Valjčne čeljusti z vlekom navzdol, par za širino čeljusti 160 mm	362460 160
Vpenjalna čeljust, par, gladka za širino čeljusti 160 mm	362420 160
Osnovna čeljust, par, mehka za širino čeljusti 160 mm	362520 160
Pogonska ročica za širino čeljusti 125/160 mm	360810 125/160
Garnitura vpenjalnih krakov 2-delna za širino čeljusti 125/160 mm	360750 125/160
Vpenjalna čeljust, par, z vzdolžnimi in prečnimi utori za širino čeljusti 160 mm	362400 160