

KARL DEUTSCH**Merilnik debeline sten in hitrosti zvoka (brez preizkusne glave), Tip: 1076B****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	496950 1076B
GTIN	2050001736901
Razred artikla	49G

Opis**Izvedba:**

Majhna, priročna ultrazvočna naprava za merjenje debeline sten z avtomatskim prepoznavanjem preizkusne glave. **Materiali za merjenje: vsi ultrazvočno prevodni materiali, kot so jeklo, železo, neželezne kovine, umetne mase, steklo, keramika itn.** Merjenje debeline sten in hitrosti zvoka v eni napravi.

- **Udobna uporabniška pomoč v razumljivem jeziku (večjezična).**
- **Različni načini prikaza za optimalno prilagoditev na merilno nalogo: – standardni prikaz, – diferencialna vrednost, – minimalna vrednost**

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s transportnim kovčkom, pripomočkom za spajanje (100 ml), 2 baterijama art. 081561 vel. LR3 in poročilom o kalibriranju.

Dodatni pribor:

Merilne glave z merilnim območjem do 400 mm, po naročilu.

Napotek:

Različice s pomnilnikom, podatkovnim izhodom in programsko opremo za statistiko ali za merjenje debeline sten na prevlečenih materialih po naročilu.

Tehnični opis

Prikaz stanja baterije	optični in akustični
Širina	81 mm
Merilno območje za hitrost zvoka	100 - 19999 m/s
Dolžina	131 mm
Višina	32 mm
Merilno območje za debelino stene	glej preizkusna glava art. 496954
Masa vključno z baterijami, brez zaščite ohišja	175 g
Odčitavanje	0,01 mm
Število vključenih baterij	2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Preklop odčitavanja	mm / cole
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Merilniki debeline sten

Pribor

Garnitura zaščitnih folij 10-delne Tip PB4	496957 PB4
Preizkusna glava Tip PB10	496954 PB10
Preizkusna glava Tip PB4	496954 PB4
Prijemalna tulka za preizkusno glavo PB Tip PB10	496956 PB10
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3	081561 LR3
Prijemalna tulka za preizkusno glavo PB Tip PB4	496956 PB4
Sredstvo za spajanje Vsebina 500 ml	496958 500