


Garant

5-osni primež Xpent, Tip: 0



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 361100 0 |
| GTIN | 4045197848925 |
| Razred artikla | 310 |

Opis

Izvedba:

- Zelo dobra dostopnost in odlična simetričnost.
- Prilagodljiv, modularen vpenjalni sistem.
- Vse funkcijske površine so kaljene in brušene.
- Vpenjalna sila do 40 kN pri vrtilnem momentu 90 Nm.
- Oba vpenjalna modula z možnostjo individualnega pozicioniranja na osnovni letvi.
- Prilagodljivo vpenjalno območje in območje nastavljanja.
- Natančnost ponovitve < 0,01 mm.
- Vklj. z izvrtinami 18M16 za sistem vpenjanja z ničelno točko GARANT ZeroClamp (medosna mera 200 mm).

Uporaba:

Odlično za pravo 5-stransko obdelavo obdelovancev.

V kombinaciji z različnimi čeljustmi je mogoče konvencionalno vpenjanje obdelovancev z gladkimi površinami ali vpenjanje surovcev.

Obseg dobave:

Osnovna letev, vreteno, podaljšek vretena, ročica/izvijač za notranji 6-kotnik (pri tipu 1S), nepremičen vpenjalni modul, premičen vpenjalni modul.

Dodatni pribor:

Vpenjalni moduli št. 361105–361110, sredinska čeljust št. 361111, osnovne letve št. 361115, vreteno št. 361119, podaljški vretena št. 361120, vpenjalniki št. 361165, momentni ključ št. 656050 vel. 120, vijačni nastavek št. 643329, prslon za obdelovanec št. 360094, čeljustni nastavki št. 361123–361138.

Napotek:

Ustrezni čeljustni nastavki art. 361123–361137 in predložne čeljusti art. 361140–361151 niso zajeti v obsegu dobave. Pri vpenjalni situaciji S4 je potreben dodaten podaljšek vretena art. 361120. Za popolno mazanje orodja priporočamo večnamensko mast št. 083592 PLUS.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Območje vpenjanja S2 | 84 - 168 mm |
| Širina B | 100 mm |
| Širina utora n H7 | 20 mm |
| Območje vpenjanja S3 | 159 - 243 mm |
| Območje vpenjanja S1 | 6 - 88 mm |
| C ₁ | 85 mm |
| Vpenjalno območje S4 | 239 - 301 mm |
| Masa | 19 kg |
| Višina h | 40 mm |
| Višina osnovnega telesa c | 125 mm |
| Dolžina L | 362 mm |
| Vpenjalna sila do maksimalno | 32 kN |
| Maksimalni vrtilni moment | 65 Nm |
| Mere zeva ključa | 5 mm |
| Mere zeva ključa | 8 mm |
| Barvna koda za primerni pribor | Xpent0 |
| Serija | Xpent |
| Velik podaljšek vretena | 80 |
| Izvedba | Sistem vpenjanja z ničelno točko |
| Vrsta izdelka | Strojni primež |

Pribor

| | |
|---------------------------|----------|
| Prijemalni nastavek Tip 5 | 361160 5 |
|---------------------------|----------|

Podatkovni list

| | |
|--|------------|
| Prijemalna predložna čeljust 5/5 za tip 80 | 361141 80 |
| Čeljustni nastavki za stružene vpenjalne moduletogi za tip 100 | 361126 100 |
| Prijemalna predložna čeljust 3/3 za tip 80 | 361140 80 |
| Prijemalni nastavek Tip 2 | 361160 2 |
| Vpenjalna spona Tip CS0 | 361165 CS0 |
| Podaljšek vretena Tip 80 mm | 361120 80 |
| Prijemalna predložna čeljust 3/3 za tip 100 | 361140 100 |
| Prijemalna predložna čeljust 3/5 za tip 63 | 361142 63 |
| Prijemalna predložna čeljust 3/5 za tip 100 | 361142 100 |
| Kombinirana predložna čeljust, prijemalna/gladka 3/3 za tip 80 | 361145 80 |
| Osnovna letev Tip 520 | 361115 520 |
| Predložna čeljust, gladka 3/5prevlečena za tip 100 | 361144 100 |
| Predložna čeljust, mehka 12/20 za tip 63 | 361146 63 |
| Podaljšek vretena Tip 160 mm | 361120 160 |
| Prijemalni čeljustni nastavkitogi za tip 100 | 361128 100 |
| Čeljustni nastavki, standardni za tip 63C | 361124 63C |
| Prijemalni nastavek Tip 4 | 361160 4 |
| Predložna čeljust, mehka 20/20 za tip 100 | 361147 100 |
| Pogonska ročica Tip 8 | 361167 8 |
| Fiksen vpenjalni modul za tip 0 | 361105 0 |
| Čeljustni nastavki, standardni za tip 100 | 361124 100 |
| Premičen vpenjalni modul za tip 0 | 361110 0 |
| Predložna čeljust s prizmo za tip 100 | 361148 100 |
| Predložna čeljust s prizmo za tip 63 | 361148 63 |
| Predložna čeljust, gladka, za čeljust s prizmo za tip 100 | 361149 100 |
| Predložna čeljust, gladka 3/5prevlečena za tip 63 | 361144 63 |
| Prijemalni nastavek Tip 6 | 361160 6 |
| Predložna čeljust, gladka, za čeljust s prizmo za tip 80 | 361149 80 |

Podatkovni list

| | |
|---|-------------|
| Predložna čeljust, gladka 3/5 za tip 80 | 361143 80 |
| Prijemalna predložna čeljust 5/5 za tip 100 | 361141 100 |
| Predložna čeljust, gladka 3/5prevlečena za tip 80 | 361144 80 |
| Vreteno Tip TR14 | 361119 TR14 |
| Mehki čeljustni nastavki za tip 100 | 361130 100 |
| Čeljustni nastavek pomični za tip 100 | 361127 100 |
| Čeljustni nastavki za naležno letev za tip 100 | 361131 100 |
| Predložna čeljust, mehka 20/20 za tip 63 | 361147 63 |
| Predložna čeljust, gladka 3/5 za tip 63 | 361143 63 |
| Predložna čeljust, mehka 20/20 za tip 80 | 361147 80 |
| Adapterska plošča za tip 360 | 361170 360 |
| Predložna čeljust, gladka, za čeljust s prizmo za tip 63 | 361149 63 |
| Prijemalna predložna čeljust 5/5 za tip 63 | 361141 63 |
| Čeljustni nastavki, standardni za tip 80C | 361124 80C |
| Kombinirana predložna čeljust, prijemalna/gladka 3/3 za tip 63 | 361145 63 |
| Osnovna letev Tip 360H | 361115 360H |
| Predložna čeljust s prizmo za tip 80 | 361148 80 |
| Mehki čeljustni nastavki za tip 63 | 361130 63 |
| Kombinirana predložna čeljust, prijemalna/gladka 3/3 za tip 100 | 361145 100 |
| Prijemalni čeljustni nastavek pomični za tip 100 | 361129 100 |
| Predložna čeljust, mehka 12/20 za tip 80 | 361146 80 |
| Predložna čeljust, mehka 12/20 za tip 100 | 361146 100 |
| Prijemalni nastavek Tip 3 | 361160 3 |
| Predložna čeljust, gladka 3/5 za tip 100 | 361143 100 |
| Osnovna letev Tip 360 | 361115 360 |
| Prijemalni nastavek Tip 1 | 361160 1 |
| Adapterska plošča za tip 440 | 361170 440 |
| Prijemalna predložna čeljust 3/5 za tip 80 | 361142 80 |

Podatkovni list

| | |
|--|------------|
| Osnovna letev Tip 440 | 361115 440 |
| Prijemalna predložna čeljust 3/3 za tip 63 | 361140 63 |