


**Primež za brušenje in kontrolo, z vretenom, Širina čeljusti A: 100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	363550 100
GTIN	4045197313577
Razred artikla	38F

**Opis****Izvedba:**

· **Kaljeno jeklo; z vseh strani precizno brušeni.**

**Uporaba na 4 različnih straneh** (na osnovni, čelni in dveh stranskih ploskvah).

Z vodoravno **brušeno prizmo**.

**Funkcija:**

**Sistem z vlekom navzdol** – na premično čeljust deluje sila v smeri navzdol zaradi sile vpetja, zato med delovnim postopkom ne more priti do privzdigovanja obdelovanca ali poskakovanja orodja.

**Uporaba:**

Za **natančno obdelavo in kontrolo**.

**Točnost:**

Znotraj **0,003 mm** / 100 mm (natančnost sistema).

**Obseg dobave:**

Vklj. z upravljalno ročico.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina a	270 mm
Masa	9,5 kg
maksimalno območje vpenjanja b	140 mm
Širina čeljusti A	100 mm
Višina čeljusti C	40 mm

Celotna širina B	100 mm
Vrsta izdelka	Kontrolni primež