

Garant**Čeljustni nastavki za stružene vpenjalne module togi, za tip: 100****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	361126 100
GTIN	4045197849076
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

Prevlečeni, kaljeni in brušeni.

Uporaba:

Za vpenjanje predložnih čeljusti art.. 361140–361150.

Primerno za:

Garnitura 5-osnega primeža art. 361100 in vpenjalni moduli art. 361105 – 361110.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

Napotek:

Obvezno potrebno pri 180° obrnjenih vpenjalnih modulih.

Tehnični opis

Širina čeljusti b	100 mm
Višina h ₁	20 mm
ustreza barvni kodi	Xpent0
Dolžina čeljusti l	60 mm
Višina čeljusti h	40 mm
Dolžina l ₁	43,5 mm

Vrsta izdelka

Čeljusti primeža