

Garant**Prijemalni čeljustni nastavki pomični, za tip: 100****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 361129 100 |
| GTIN | 4045197849106 |
| Razred artikla | 310 |

Opis**Uporaba:**

Za vpenjanje prijemalnih nastavkov art. 361160 7 in 361238–361250. Za izravnavo nevzporednih vpenjalnih površin. Prijemalni nastavki omogočajo prilagodljivo namestitev na pripravljenem rastru lukenj, za zanesljivo vpenjanje različnih geometrij obdelovancev.

Primerno za:

Garnitura 5-osnega primeža art. 361100 in vpenjalni moduli art. 361105 – 361110.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

Napotek:

Priporočljiva je namestitev **fiksnega vpenjalnega modula**.

Primerna protičeljust art. 361128.

Tehnični opis

| | |
|------------------------|--------|
| ustreza barvni kodi | Xpent0 |
| Dolžina čeljusti l | 70 mm |
| Višina čeljusti h | 35 mm |
| Dolžina l ₁ | 33 mm |
| Širina čeljusti b | 100 mm |

| | |
|---------------|------------------|
| Kot obračanja | 30 stopinj |
| Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |