


**Garant****Prijemalna predložna čeljust 3/5, za tip: 100****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	361142 100
GTIN	4045197849199
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

Prva vpenjalna stopnja z višino 3 mm. Druga vpenjalna stopnja z višino 5 mm.

**Naležna površina 3 mm.****Izvedba, oglaševalsko besedilo:**

**Primerno za:** 360405 125MX in 360405 125LX.

**Prednosti:**

**Če se čeljust obrne, je na voljo druga vpenjalna stopnja.**

**Primerno za:**

Čeljustni nastavki art. 361124–361127, art. 361133 in art. 361135.

Stopničaste čeljusti art. 361295–361296.

**Tehnični opis**

Dolžina $l_2$	9 mm
Dolžina čeljusti $l$	12 mm
Širina čeljusti $b$	100 mm
Dolžina $l_1$	9 mm
Višina $h_2$	15 mm
Višina $h_1$	17 mm

Višina čeljusti h	20 mm
ustreza barvni kodi	Xpent0
ustreza barvni kodi	Xpent1-2
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža