

Garant**Predložna čeljust, gladka 3/5 prevlečena, za tip: 63****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	361144 63
GTIN	4045197849229
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:****Naležna površina 3 mm.**

Prva vpenjalna stopnja z višino 3 mm. Druga vpenjalna stopnja z višino 5 mm.

Naležna površina 3 mm.

Prednosti:

Če se čeljust obrne, je na voljo druga vpenjalna stopnja.

Primerno za:

Čeljustni nastavki art. 361124–361127, art. 361133 in art. 361135.

Stopničaste čeljusti art. 361295–361296.

Tehnični opis

Višina h_1	17 mm
Dolžina čeljusti l	12 mm
Dolžina l_2	9 mm
Dolžina l_1	9 mm
Širina čeljusti b	63 mm
Višina h_2	15 mm

Višina čeljusti h	20 mm
ustreza barvni kodi	Xpent0
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža