

**Garant****Predložna čeljust s prizmo, za tip: 100****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 361148 100    |
| GTIN                  | 4045197849311 |
| Razred artikla        | 310           |

**Opis****Uporaba:**

Za vpenjanje okroglih delov.

**Primerno za:**

Čeljustni nastavki art. 361124–361127, art. 361133 in art. 361135.

Stopničaste čeljusti art. 361295–361296.

**Napotek:**

Primerna protičeljust z enako višino art. 361149.

**Tehnični opis**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Dolžina čeljusti l  | 19,8 mm  |
| Širina čeljusti b   | 100 mm   |
| $D_{\min}$          | 8 mm     |
| Višina $h_2$        | 12,5 mm  |
| Višina čeljusti h   | 25 mm    |
| $D_{\max}$          | 47 mm    |
| ustreza barvni kodi | Xpent1-2 |
| ustreza barvni kodi | Xpent0   |

Vrsta izdelka

Čeljusti primeža