

**Mahr****Digitalno pomično merilo z okroglim merilnikom globine in podatkovnim izhodom, Merilno območje: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412728 150
GTIN	4059192002121
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik s števkami velikosti 8,5 mm. Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem s časom delovanja pribl. 3 leta. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje. Lepana vodila, merilne površine so fino lepene.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 498940.

**Tehnični opis**

Standard	ISO 13385
Višina števk LCD prikazovalnika	8,5 mm
Kalibriranje	A1
Z globinskim omejevalnikom	da
Globinski omejevalnik	Ø 1,6
Dolžina konic	40 mm

Preklop odčitavanja	mm / col
Čas delovanja	pribl. 3 leta
Odčitavanje	0,01 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Merilno območje	0 - 150 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

## Storitve

DAkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200
Kalibriranjepomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200

## Pribor

Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Priključni kablesimplex z gumbom Data Tip USB2	498940 USB2

Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip R2	498940 R2
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Oddajnik Tip S4E	498966 S4E
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip D2	498940 D2