

**Mitutoyo****Digitalno pomično merilo IP67 Solar, Merilno območje: 150 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412655 150
GTIN	4946368532899
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Elektronsko pomično merilo z elektroniko Absolute in velikim, dobro čitljivim prikazovalnikom. Neobčutljivo na vodo, olje in prah. Majhna porabe energije omogoča 18000 ur neprekinjene uporabe z eno baterijo (vel. 300: 5000 ur). Naprava se pri upravljanju samodejno vklopi, ko je ne uporabljate, pa se po pribl. 20 minutah samodejno izklopi.

S sončnimi celicami namesto baterije; potrebno je le malo svetlobe (od 60 luksov).

**Funkcija:**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Pakiranje: čvrsta škatla

Standard: DIN 862

Globinski omejevalnik: ravna

Vrsta IP-zaščite: IP 67

Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke

Kalibriranje: A1

Odčitavanje: 0,01 mm

Točnost: 0,03 mm

Dolžina konic: 40 mm

**Tehnični opis**

Z globinskim omejevalnikom	da
Avtomatski izklop	da
Globinski omejevalnik	ravna

Sončne celice	da
Kalibriranje	A1
Dolžina konic	40 mm
Standard	DIN 862
Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	0,03 mm
Merilno območje	0 - 150 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	delovanje na sončno energijo
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Standardno pomično merilo

## Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	011030 200
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
DAkKS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	011050 200

## Pribor

Držalo za merilnik globine, kovinsko, z 2 vijakoma	412120
--	--------