

Mitutoyo**Digitalno pomično merilo s sistemom AOS, Merilno območje: 200mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 412632 200 |
| GTIN | 4946368667737 |
| Razred artikla | 44A |

Opis**Izvedba:**

Merilni rezultat je prikazan z razločnimi številkami (višina 9 mm). Elektromagnetni merilni sistem **AOS (Advanced Onsite Sensor)** zagotavlja povečano zaščito proti vodi in prahu.

- **Absolutno merjenje; nastavljanje ničle ni potrebno, zato je merjenje hitro in zanesljivo.**
- **Majhna poraba energije (20000 h neprekinjene uporabe), prikaz stanja napolnjenosti baterije.**

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Pokrov predala za baterije art. 412239 vel. B.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Standard | ISO 13385 |
| Globinski omejevalnik | kotno 3,7×1,4 |
| Kalibriranje | A1 |
| Čas delovanja | 20.000 h |
| Dolžina konic | 50 mm |
| Z globinskim omejevalnikom | da |
| Višina števil LCD prikazovalnika | 9 mm |
| Odčitavanje | 0,01 mm |
| Merilno območje | 0 - 200 mm |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357 |
| Število vključenih baterij | 1 |
| Napajanje | Baterijsko napajanje |
| Odstopanje meritve E MPE | ±0,02 mm |
| Merilni postopek merilne naprave | elektromagnetni induktivni postopek |
| Merilno orodje | digitalni |
| Material | Plemenito jeklo, INOX |
| vse dele | kaljene |
| Pakiranje | čvrsta škatla |
| Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |

Storitve

| | |
|--|------------|
| Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm | 021000 200 |
| DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm | 021010 200 |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357 | 081560 357 |
| Držalo za merilnik globine, kovinsko, z 2 vijakoma | 412120 |
| Pokrov predala za baterije Tip B | 412239 B |