

Garant
Kolutni rezkar z navojem Širina $a_p = 4$ mm, $\varnothing D$: 50mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	218540 50
GTIN	4045197848697
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Kolutni rezkar iz robustnega specialnega jekla za zmanjšanje vibracij.

Uporaba:

Za rezkanje utorov in zarez. Možnost uporabe za ravno ali neravno dno utora.

Napotek:

Kolutni rezkar, dobavljiv do $\varnothing D = 200$ mm.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ št. **211750 vel. 2,2** z rezilom št. **674252 vel. IP9**.

Tehnični opis

\varnothing rezila D_c	50 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	35 mm
efektivno število rezil Z_{ef}	2
Vpenjalni navoj M	M16
$\varnothing D_2$	29 mm
maksimalna globina zarez $a_{e \text{ maks}}$	14 mm

primerna obračalna rezalna ploščica	SNHX
Dolžina vratu L ₁	15 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	4
Širina a _p	4 mm
Izvedba držala	z navojem
z notranjim hlajenjem	ne
Zamenjava orodja	PowerCard
ISO-oznaka obračalne ploščice	SN.. 1102
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219948