

Mahr**Merilno stojalo ST-G za merilnike hrapavosti površine z merilno ploščo iz trde kamnine, Tip: PST-G****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	498857 PST-G
GTIN	4059192061470
Razred artikla	43C

Opis**Izvedba:**

Merilno stojalo ST-G. Plošča iz naravne trde kamnine z središčnim 10 mm T-utorom.

Primerno za:

Merilniki hrapavosti površine 499021 vel. ST2; 499022 vel. ST2, št. 498835 vel. PS10, št. 499001 vel. M300, št. 499002 vel. M310; 499003 vel. M310, št. 499041 vel. M400.

Dodatni pribor:

Križna miza CT120 po ponudbi.

Nastavek št. 499035 za ročno prizmo PS10; M310 in GARANT ST2.

Vpenjalo št. 499012 za enoto za pomik M300.

Vpenjalo št. 499046 za enoto za pomik M400.

Nastavek št. 499013 za merilnik hrapavosti PS10; M310 in GARANT ST2.

Tehnični opis

Dolžina noge	500 mm
Širina noge	300 mm

Območje nastavljanja višine merilnega stebra

300 mm

Vrsta izdelka

Merilno stojalo