

**Garant****Rezkar za posnemanje robov 60°, Držalo Weldon, Tip: 20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	216552 20
GTIN	4045197851758
Razred artikla	210

**Opis****Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnični opis**

Število rezil Z	2
Ø držala D <sub>s</sub> h6	25 mm
Vijak za obračalno ploščico	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	39 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	260986 HB725-1
Ø D	20 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	100 mm
maksimalni Ø posnetja D <sub>maks</sub>	35 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Kot posnetja naprej	60 stopinj
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus®  
15IP

674252 15IP

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni  
moment 3,0 Nm

211750 3,0

Vpenjalni vijak

219844