

**Garant****Sveder VHM, za aramid, neprevlečeni, Ø DC h6: 9mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	121230 9
GTIN	4045197472069
Razred artikla	11Y

**Opis****Izvedba:**

**Specialna geometrija** za zanesljivo vrtanje aramidnih umetnih mas (poliaramidi) in aramidnih vlaken ter termo- in duroplastov.

**Napotek:**

Dolžina spirale  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Tehnični opis**

Število rezil Z	2
Podajanje f v AFK	0,09 mm/v
Dolžina utorov $L_c$	40 mm
Nazivni Ø $D_c$	9 mm
Toleranca držala	h6
Toleranca nazivnega Ø	h6
Ø držala $D_s$	9 mm
Celotna dolžina L	84 mm
Standard	Tovarniški standard
Priporočena maksimalna globina vrtanja $L_2$	26,5 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Izvedba	4xD

Držalo	Cilindrično držalo s h6
Uporaba vrtnja	za aramide
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
PE-HD	pogojno primerno	140 m/min	N
PA 66	pogojno primerno	130 m/min	N
PEEK	pogojno primerno	120 m/min	N
PF 31	pogojno primerno	100 m/min	N
AFK Aramid	primerno	110 m/min	N
Honeycomb sendvič	pogojno primerno	120 m/min	N
suho	primerno		
Zrak	primerno		