



## Prekucni zaboj RAL 7016 z izpustno pipo, Prostornina korita: 250l



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje

919923 250

GTIN

4017976247014

Razred artikla

96D

### Opis

#### Izvedba:

Olje tesno zvarjeno korito, uležajeno za nagib.

Rob korita je zgoraj dvakrat zarobljen.

Podvozje z integriranimi žepi za viličarja, stopnico in zaporo nagibanja.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.

Kolesa za zavijanje so serijsko opremljena s centralnim zavornim sistemom TOTALSTOP v skladu z EN 1757-3.

#### Opisno besedilo na sliki:

Izpustna pipa

s sitom za ločevanje tekočin in trdnih delcev.

Postopek nagibanja korita se sproži ročno.

Za praznjenje z viličarjem ali pri večjih obremenitvah priporočamo samodejni prekucnik.

#### Standard:

**EN 1757-3**

#### Lakiranje:

Antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

### Tehnični opis

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Višina                                | 780 mm          |
| Ø koles                               | 200 mm          |
| Višina roba na strani izmeta s kolesi | 780 mm          |
| Višina zaboja                         | 413 mm          |
| Notranja uvozna višina                | 72 mm           |
| Širina                                | 713 mm          |
| Notranja uvozna širina                | 194 mm          |
| Dolžina zaboja                        | 1200 mm         |
| Prostornina korita                    | 250 l           |
| Nosilnost                             | 750 kg          |
| Širina zaboja                         | 652 mm          |
| Dolžina                               | 1359 mm         |
| Masa                                  | 70 kg           |
| Razmak žepov za viličarja B           | 203 mm          |
| Vrsta izdelka                         | Prekucni zaboji |