

**Prekucni zaboj RAL 7016 z izpustno pipo, Prostornina korita: 600l****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	919923 600
GTIN	4017976247038
Razred artikla	96D

**Opis****Izvedba:**

Olje tesno zvarjeno korito, uležajeno za nagib.

Rob korita je zgoraj dvakrat zarobljen.

Podvozje z integriranimi žepi za viličarja, stopnico in zaporo nagibanja.

2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.

Kolesa za zavijanje so serijsko opremljena s centralnim zavornim sistemom TOTALSTOP v skladu z EN 1757-3.

**Opisno besedilo na sliki:**

Izpustna pipa

s sitom za ločevanje tekočin in trdnih delcev.

Postopek nagibanja korita se sproži ročno.

Za praznjenje z viličarjem ali pri večjih obremenitvah priporočamo samodejni prekucnik.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Lakiranje:**

Antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

**Tehnični opis**

Masa	95 kg
Nosilnost	750 kg
Ø koles	200 mm
Notranja uvozna višina	72 mm
Višina	1099 mm
Dolžina zaboja	1321 mm
Prostornina korita	600 l
Višina zaboja	735 mm
Dolžina	1458 mm
Notranja uvozna širina	194 mm
Višina roba na strani izmeta s kolesi	843 mm
Razmak žepov za viličarja B	327 mm
Širina zaboja	794 mm
Širina	855 mm
Vrsta izdelka	Prekucni zaboji