

**Garant**
**Plošče za grobo brušenje univerzalni, Ø plošče × širina plošče: 115X7mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	560010 115X7
GTIN	4045197480736
Razred artikla	51M

## Opis

### Izvedba:

- **Brusna zrna, vezivo, aktivni brusni dodatki in armiranje plošč za grobo brušenje so optimalno prilagojeni za posamezna področja uporabe glede na največjo učinkovitost in življenjsko dobo.**
- **Izvedba: plošče za grobo brušenje, izbočene (oblika 27, 28, 29).**
- **Kot brušenja 20° do 30°**
- **Uporaba: z električnimi in pnevmatskimi kotnimi brusilniki z obodno hitrostjo do 80 m/s , za brušenje zvarov, površin in robov.**

Za **univerzalno uporabo** pri obdelavi **INOX-a, jekla** in litine.

**Specifikacija:**  
**28-A30R-BFX.**

## Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	13300 min <sup>-1</sup>
Debelina plošče	7 mm
Ø izvrtine	22,23 mm

Ø plošče	115 mm
Brusno sredstvo	Običajni korund
Kratica za brusno sredstvo	A
Specifikacija	A30R-BF
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
priporočen nastavni kot	20-30 stopinj
za material	Jeklo
za material	INOX
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Plošče za grobo brušenje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
Uni	pogojno primerno		
suho	primerno		