



Plošče za grobo brušenje PREMIUM*, Ø plošče × širina plošče: 115X7mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	560405 115X7
GTIN	9003175760497
Razred artikla	53T

Opis

Izvedba:

Specialni tip plošč za obdelavo **nž-kovin**, kot so **aluminij, medenina, bron** itd.

Specifikacija: A36L-BFX.

- **Brusna zrna, vezivo, aktivni brusni dodatki in armiranje plošč za grobo brušenje so optimalno prilagojeni za posamezna področja uporabe glede na največjo učinkovitost in življenjsko dobo.**
- **Izvedba: plošče za grobo brušenje, izbočene (oblika 27, 28, 29).**
- **Kot brušenja 20° do 30°**
- **Uporaba: z električnimi in pnevmatskimi kotnimi brusilniki z obodno hitrostjo do 80 m/s, za brušenje zvarov, površin in robov.**

Tehnični opis

Ø izvrtine	22,23 mm
Maksimalno število vrtljajev	13300 min ⁻¹
Debelina plošče	7 mm
Ø plošče	115 mm

Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
priporočen nastavni kot	20-30 stopinj
za material	Aluminij
za material	Neželezne in barvne kovine
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Plošče za grobo brušenje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
CuZn	primerno		
suho	primerno		