



**Plošče za grobo brušenje SG-STEEL, Ø plošče × širina plošče: 178X7mm**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	560430 178X7
GTIN	4007220470145
Razred artikla	55S

## Opis

### Izvedba:

- **Brusna zrna, vezivo, aktivni brusni dodatki in armiranje plošč za grobo brušenje so optimalno prilagojeni za posamezna področja uporabe glede na največjo učinkovitost in življenjsko dobo.**
- **Izvedba: plošče za grobo brušenje, izbočene (oblika 27, 28, 29).**
- **Kot brušenja 20° do 30°**
- **Uporaba: z električnimi in pnevmatskimi kotnimi brusilniki z obodno hitrostjo do 80 m/s , za brušenje zvarov, površin in robov.**

Trde plošče za grobo brušenje (trdota R) iz zelo učinkovite serije plošč SG-ELASTIC za jeklo z veliko učinkovitostjo brušenja in dolgo življenjsko dobo.

**Specifikacija: A24R-SG.**

## Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	8500 min <sup>-1</sup>
Debelina plošče	7 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
Ø plošče	178 mm

Kratica za brusno sredstvo	A
Specifikacija	A24R-SG
priporočen nastavni kot za material	20-30 stopinj
maksimalna obodna hitrost	Jeklo
Vrsta izdelka	80 m/s
	Plošče za grobo brušenje

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
suho	primerno		