



Gladilni kamen iz oksidne keramike Degussit, trikotna, Dolžina×širina (stopnja preciznosti): 100X10Fmm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 558950 100X10F |
| GTIN | 4045197407221 |
| Razred artikla | 53D |

Opis

Izvedba:

Sintrana keramika iz aluminijevega oksida brez veziv z izredno veliko trdoto zagotavlja izredno obstojnost robov in profilov orodij za fino brušenje (sintetični rubin), za izredno kakovost obdelave površin.

Sintrani rubinasti **gladilni kamni** zrnatosti: **fina (M)** (Ra pribl. 1 µ, približno zrnatost 2000).

Uporaba:

Za precizna dela pri izdelavi orodij in kalupov, na področju finomehanike, optične in steklarske industrije, proizvodnje porcelana itn. Za izdelavo robov, zarez in za spreminjanje oblike.

Tehnični opis

| | |
|---------------------|----------------|
| Dolžina | 100 mm |
| Zrnatost | 2000 |
| Stopnja preciznosti | fina |
| Širina | 10 mm |
| Serijska | Degussit® |
| Brusno sredstvo | Sintrani rubin |
| Oblika | trikotna |
| Vrsta izdelka | Brusne pile |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | primerno | | |
| Karbidna trdina | primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Kamen | pogojno primerno | | |
| Uni | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |