


**Garnitura diamantnih pil, 11-delna, 140 mm, Zrnatost: D126 μ m****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 529350 D126 |
| GTIN | 4007220017418 |
| Razred artikla | 53B |

Opis**Izvedba:**

Surovci za te iglaste pile so kovani iz specialnega jekla in brušeni. Diamantni prah enake zrnatosti je enakomerno razporejen po površni in galvansko utrjen. Enakomerna diamantna obloga in izjemna trdota diamanta zagotavljata najboljše rezultate piljenja. **Celotna dolžina pile = 140 mm**; dolžina diamantne obloge = 70 mm; držalo \varnothing = 3 mm.

Uporaba:

Za natančno naknadno obdelavo odrezanih, izsekanih ali stiskanih obdelovancev iz **kaljenega jekla** ali **karbidne trdine**. Tudi za obdelavo **stekla, keramike** itd. Pilite z **manjšo pritisno silo**, zlasti na robovih. Večji pritisk ne povečuje učinka in škodi pili. Univerzalna zrnatost (standardne pile)

Obseg dobave:

V škatli iz umetne mase.

11-delna, po 1 pila oblike 1–11 (vse oblike), dodatno 1 ploščata-topa pila z zaokroženimi robovi.

Dodatni pribor:

Hitrovpnjalni ročaj za te pile nadete pod art. 519700.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Celotna dolžina | 140 mm |
| Brusno sredstvo | Diamant |
| Kratica za brusno sredstvo | D |
| Število posamičnih pil | 11 |
| Pakiranje | Škatla iz umetne mase |

Vrsta izdelka

Iglasta pila

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | primerno | | |
| Karbidna trdina | primerno | | |
| INOX | primerno | | |
| Ti | primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| Umetna masa, GFK | primerno | | |
| Kamen | pogojno primerno | | |

Pribor

Diamantna iglasta pila, 140 mm Zrnatost D126 (srednja), univerzalna Tip 8

529220 8

Diamantna iglasta pila, 140 mm Zrnatost D126 (srednja), univerzalna Tip 11

529220 11

Diamantna iglasta pila, 140 mm Zrnatost D126 (srednja), univerzalna Tip 3

529220 3

Diamantna iglasta pila, 140 mm Zrnatost D126 (srednja), univerzalna Tip 4

529220 4

Diamantna iglasta pila, 140 mm Zrnatost D126 (srednja), univerzalna Tip 2

529220 2

Diamantna iglasta pila, 140 mm Zrnatost D126 (srednja), univerzalna Tip 6

529220 6

Hitrovpenjalni ročajza iglaste pile Tip 3

519700 3

529220 9

Diamantna iglasta pila, 140 mm Zrnatost D126 (srednja),
univerzalna Tip 9

Diamantna iglasta pila, 140 mm Zrnatost D126 (srednja),
univerzalna Tip 1

529220 1

Diamantna iglasta pila, 140 mm Zrnatost D126 (srednja),
univerzalna Tip 5

529220 5

Hitrovpensalni ročaj za iglaste pile Tip 2

519700 2

Diamantna iglasta pila, 140 mm Zrnatost D126 (srednja),
univerzalna Tip 10

529220 10