

Garant

Roto rezkar Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: A0616



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	540200 A0616
GTIN	4045197154828
Razred artikla	51D

Opis

Izvedba:

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkar GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Valjasta oblika** (ZYA), **brez čelnega ozobja**.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Valj brez čelnega ozobja

Ø glave: 6 mm

Dolžina glave L_1 : 16 mm

Celotna dolžina: 50 mm

Ø držala: 6 mm

Tehnični opis

Celotna dolžina	50 mm
Opis oblike	Valj brez čelnega ozobja
Oblika	A0616
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Kratica ozobja	Z7
Vrsta ozobja	križno ozobljeni

Ø glave	6 mm
Dolžina glave L ₁	16 mm
Ø držala	6 mm
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar