

mejnega kontrolnega trna H7, Nazivni Ø: 100mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	484000 100
GTIN	4045197211224
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Dobre strani teh delovnih trnov so izdelane s **povečano mero zaradi obrabe** po DIN 7164. Merilno telo je iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeno, popuščano, brušeno in lepano. Mejni kontrolni trni s tolerančnim razredom H7.

Standard:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Napotek:

- **Druge vmesne velikosti so na voljo po ponudbi ali jih preprosto naročite na www.hoffmann-goup.com npr. art. 484000 vel. 82.**
- **Za kontrolne trne (brez povečane mere zaradi obrabe) glejte št. 484027.**
- **Za trne z vmesnimi merami in vse Ø s toleranco v številkah glejte št. 484025.**

Tehnični opis

Tolerančno polje	H
Standard	DIN 7150-2
Standard	DIN 7164
Kakovost	7
Vrsta šablone	Šablona
Vrsta šablone	Kontrolna šablona
Vrsta šablone	Šablona
Nazivna mera	100 mm
Kalibriranje	M2

Vrsta izdelka

mejnega kontrolnega trna

StoritveKalibriranje mejnega kontrolnega trna maksimalni \varnothing 200 mm

028300 200

DAkkS-kalibriranje Mejni kontrolni trn maksimalni \varnothing 200 mm

028340 200