

Garant**Polirni čep iz klobučevine Držalo Ø 6 mm, Tip: 167****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	552200 167
GTIN	4045197240040
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Polirni čepi z dolgo življenjsko dobo iz **srednje trde klobučevine, z izredno obstojnostjo oblike.**

Uporaba:

Za predhodno poliranje in poliranje do visokega sijaja z visokimi zahtevami glede natančnosti geometrijskih oblik.

Napotek:

Polirni čepi iz klobučevine se uporabljajo v kombinaciji z **brusnimi in polirnimi pastami** npr. art. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Priporočena obodna hitrost 5 – 10 m/s.

Stopnja trdote: polfini

Ø glave: 10 mm

Dolžina glave: 15 mm

Ø držala: 6 mm

Tehnični opis

Ø glave	10 mm
Ø držala	6 mm

Dolžina glave	15 mm
Stopnja trdote	polfini
priporočena obodna hitrost	5 - 10 m/s
Vrsta izdelka	Polirni čep