

**Garant****Diamantni brusni čep galvanski D126, D, Oblika: G0307****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	552700 G0307
GTIN	4045197157249
Razred artikla	51E

**Opis****Izvedba:**

Precizno brušeni surovci z **diamantnim slojem**. Izredna učinkovitost in obstojnost zaradi **galvanskega veziva na osnovi niklja**.

**Uporaba:**

Za ročno ali strojno uporabo na industrijskih robotih ali brusnih strojih za brušenje po notranjem obodu ter CNC brusnih strojih. Za **fino brušenje** izvrtin, radijev, kontur ter **za odstranjevanje zarobka in robljenje**.

Za **karbidno trdino, tehnično keramiko, sivo litino in sferolitino, steklo, CFK/GFK**.

**Priporočene obodne hitrosti:**diamant suho 8–18 m/s, diamant mokro 15–25 m/s.

**Napotek:**

Diamantne brusne ploščice najdete od art. 559000; diamantne pile od art. 529150.

**Tehnični opis**

Ø glave	3 mm
Opis oblike	Koničasti lok
Celotna dolžina	50 mm

Ø držala	3 mm
Dolžina glave	7 mm
Brusno sredstvo	Diamant
Kratica za brusno sredstvo	D
Vrsta izdelka	Brusni čep

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Karbidna trdina	primerno	15-20 m/s	
Umetna masa, GFK	primerno	15-20 m/s	
Kamen	primerno	15-20 m/s	
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		