



## Roto rezkar s prevleko Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM TiAlN, Tip: C1225



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	540260 C1225
GTIN	4027497038831
Razred artikla	56L

### Opis

#### Izvedba:

Držalo Ø 6 mm.

**Roto rezkar LUKAS** so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. Dodatna prevleka iz TiAlN za daljšo življenjsko dobo in boljšo odpornost proti visokim temperaturam.

Za velike toplotne in mehanske obremenitve (Heavy Duty). **Okrogli valj** (WRC).

#### Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Okrogli valj

Ø glave: 12 mm

Dolžina glave L<sub>1</sub>: 25 mm

Celotna dolžina: 65 mm

Ø držala: 6 mm

### Tehnični opis

Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Celotna dolžina	65 mm
Oblika	C1225
Kratka ozobja	Z7

Dolžina glave L <sub>1</sub>	25 mm
Opis oblike	Okrogli valj
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Ø glave	12 mm
Ø držala	6 mm
Rezalni material	HM TiAlN
Prevleka	TiAlN
Vrsta izdelka	Roto rezkar