

Garant**Roto rezkar Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: D0807****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540350 D0807
GTIN	4045197222435
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Roto rezkarji GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

Dolžina držala 200 mm (možnost prilagoditve dolžine).

Držalo Ø 6 mm. **Oblika D, krogla** (KUD).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Stroj vklopite šele, ko je rezkalni čep že potopljen v obdelovanec.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Krogla

Ø glave: 8 mm

Dolžina glave: 7 mm

Celotna dolžina: 207 mm

Ø držala: 6 mm

Tehnični opis

Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Ø glave	8 mm
Oblika	Okrogla glava
Opis oblike	Krogla
Celotna dolžina	207 mm
Vrsta ozobja	križno ozobljeni

Kratika ozobja	Z7
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	7 mm
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		