



Roto rezkar s prevleko Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM TiAlN, Tip: F0618



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	540260 F0618
GTIN	4027497455874
Razred artikla	56L

Opis

Izvedba:

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkar LUKAS so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. Dodatna prevleka iz TiAlN za daljšo življenjsko dobo in boljšo odpornost proti visokim temperaturam.

Za velike toplotne in mehanske obremenitve (Heavy Duty). **Krožni lok** (RBF).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Okrogli lok

Ø glave: 6 mm

Dolžina glave L₁: 18 mm

Celotna dolžina: 50 mm

Ø držala: 6 mm

Tehnični opis

Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Celotna dolžina	50 mm
Dolžina glave L ₁	18 mm
Opis oblike	Okrogli lok

Oblika	F0618
Kratica ozobja	Z7
Ø glave	6 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Ø držala	6 mm
Rezalni material	HM TiAlN
Prevleka	TiAlN
Vrsta izdelka	Roto rezkar