

**Rezalna plošča PREMIUM\*\*\*, Ø plošče: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	563300 125
GTIN	9003170359443
Razred artikla	53T

**Opis****Izvedba:**

**Specialni tip plošč** z najvišjo trdnostjo stranskih površin in življenjsko dobo za rezanje **CrNi-jekel**; odlična zmogljivost tudi pri rezanju jekla.

**Uporaba:**

Za prosto rezanje na električnih ali pnevmatskih kotnih brusilnikih z obodno hitrostjo  $v_c$  do največ 80 m/s.

**Specifikacija:****A30R-BFXA****Napotek:**

Debelina rezalne plošče naj znaša vsaj 20 % debeline rezanega materiala. Rezalne plošče za INOX uporabljajte pri nižani rezalni hitrosti!

**Tehnični opis**

Maksimalno število vrtljajev	12200 min <sup>-1</sup>
Ø izvrtine	22,23 mm
Debelina plošče	2 mm

Opis oblike	izbočena
Specifikacija	A30R-BFXA
Ø plošče	125 mm
za debeline materiala	6 - 10 mm
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
priporočen nastavni kot	90 stopinj
za material	INOX
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
suho	primerno		