



Plošče za grobo brušenje Basic* „2 v 1“, Ø plošče x širina plošče: 125X6mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	560600 125X6
GTIN	9003172228600
Razred artikla	53T

Opis

Izvedba:

Univerzalne plošče za grobo brušenje površin in robov za **INOX in jeklo**.

Specifikacija: A30Q-BF.

Tehnični opis

Ø izvrtine	22,23 mm
Debelina plošče	6 mm
Maksimalno število vrtljajev	12200 min ⁻¹
Ø plošče	125 mm
Kratica za brusno sredstvo	A
Specifikacija	A30-BF
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
priporočen nastavni kot	20-30 stopinj

za material	Jeklo
za material	INOX
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Plošče za grobo brušenje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
Uni	pogojno primerno		
suho	primerno		