

Garant**Roto rezkar Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM, Tip: D1009****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540350 D1009
GTIN	4045197222442
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Roto rezkarji GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

Dolžina držala 200 mm (možnost prilagoditve dolžine).

Držalo Ø 6 mm. **Oblika D, krogla** (KUD).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Stroj vklopite šele, ko je rezkalni čep že potopljen v obdelovanec.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Krogla

Ø glave: 10 mm

Dolžina glave: 9 mm

Celotna dolžina: 209 mm

Ø držala: 6 mm

Tehnični opis

Celotna dolžina	209 mm
Oblika	Okrogla glava
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Ø glave	10 mm
Kratica ozobja	Z7
Vrsta ozobja	križno ozobljeni

Opis oblike	Krogla
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	9 mm
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		