



Roto rezkar s prevleko Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM TiAlN, Tip: D0807



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	540260 D0807
GTIN	4027497455850
Razred artikla	56L

Opis

Izvedba:

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkar LUKAS so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. Dodatna prevleka iz TiAlN za daljšo življenjsko dobo in boljšo odpornost proti visokim temperaturam.

Za velike toplotne in mehanske obremenitve (Heavy Duty). **Krogla** (KUD).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Krogla

Ø glave: 8 mm

Dolžina glave L₁: 7 mm

Celotna dolžina: 47 mm

Ø držala: 6 mm

Tehnični opis

Ø glave	8 mm
Oblika	D0807
Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja

Dolžina glave L ₁	7 mm
Kratica ozobja	Z7
Celotna dolžina	47 mm
Opis oblike	Krogla
Ø držala	6 mm
Rezalni material	HM TiAlN
Prevleka	TiAlN
Vrsta izdelka	Roto rezkar