

**Rezalna plošča PREMIUM***, Ø plošče: 230mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	563300 230
GTIN	9003170359504
Razred artikla	53T

Opis**Izvedba:**

Specialni tip plošč z najvišjo trdnostjo stranskih površin in življenjsko dobo za rezanje **CrNi-jekel**; odlična zmogljivost tudi pri rezanju jekla.

Uporaba:

Za prosto rezanje na električnih ali pnevmatskih kotnih brusilnikih z obodno hitrostjo v_c do največ 80 m/s.

Specifikacija:**A30R-BFXA****Napotek:**

Debelina rezalne plošče naj znaša vsaj 20 % debeline rezanega materiala. Rezalne plošče za INOX uporabljajte pri nižani rezalni hitrosti!

Tehnični opis

Debelina plošče	2,5 mm
Maksimalno število vrtljajev	6600 min ⁻¹
Opis oblike	raven

Ø izvrtine	22,23 mm
Specifikacija	A30R-BFXA
Ø plošče	230 mm
za debeline materiala	7,5 - 12,5 mm
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
priporočen nastavni kot	90 stopinj
za material	INOX
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Vpenjalna prirobnica, par Ø prirobnice 76 mm	563990 76
--	-----------