


**CC.T 060202, Zvrst: PDL025**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260091 PDL025
GTIN	4960664757398
Razred artikla	25E

Opis

CC.T 060202 PDL025 Zvrst: PDL025

Lomilec odrezkov: MFP-SK

Toleranca: G

Globina reza a_p : 0,5 - 1 mmPodajanje f : 0,03 - 0,15 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 300 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,2 mm
Zvrst	PDL025
Podajanje f	0,03 - 0,15 mm/v
Lomilec odrezkov	MFP-SK
Glavna uporaba	N
Globina reza a_p	0,5 - 1 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 300 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 060202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje